

**Koken****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 650130 16     |
| GTIN         | 4991644318018 |
| Artikelklass | 63R           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

Surface Drive-profilen griper skruvarna på flankerna och skonar de känsliga hörnen. Det förhindrar tillförlitligt att insatserna fastnar på skruvarna.

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Längd                           | 32 mm                           |
| nyckelvidd                      | 16 mm                           |
| Ø utgångssidan                  | 23,3 mm                         |
| fyrkantsfäste                   | 3/8 tum                         |
| Drivprofil                      | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja                              |

Produktslag

Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 2

650790 2

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Utdragare för säkringsklämmor

650785

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm

650800 22