

**HOLEX****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650100 15
GTIN	4045197214676
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Ø utgångssidan	22 mm
Längd	30 mm
nyckelvidd	15 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

## Tillbehör

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 2	650790 2
Utdragare för säkringsklämmor	650785
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22
Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm	650900 2,5X18