

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650130 17
GTIN	4991644318025
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Surface Drive-profilen griper skruvarna på flankerna och skonar de känsliga hörnen. Det förhindrar tillförlitligt att insatserna fastnar på skruvarna.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	24,5 mm
nyckelvidd	17 mm
Längd	32 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Utdragareför säkringsklämmor

650785

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm

650800 22

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 2

650790 2