



Ledade haknycklar i rostfritt stål med hake, för mutterytter-Ø: 60-90mm



Beställningsdata

Ordernummer	627990 60-90
GTIN	4020772052201
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Ledad haknyckel med hake.
Rostfritt stål.

Användningsdata:

För spårmutterar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.

Teknisk beskrivning

för mutterytter-Ø	60 - 90 mm
totallängd	280 mm
Typ	775
tillverkarens beteckning	775NI
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Haknycklar