

**Diamantkapskiva D×T×H (mm), 125×1×20, Typ: D126****Beställningsdata**

Ordernummer	598620 D126
GTIN	9003171010008
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Höglämplig kapskiva med diamantbeläggning och fenoplastbindning med maximal livslängd och avverkning.

Specifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

Användningsdata:

- **Kapning av hårdmetall i stationära kapslipmaskiner.**
- **Våtslipning rekommenderas (livslängd, temperatur, effekt).**
- **Periferihastighet 20 – 40 m/s.**

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D126
Specifikation	D126C100B-W-Carbide
Slipmetod	Kapning
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D

optimerad för material	Hård-metall
Form	1A1R
Skiv-Ø D	125 mm
Skivbredd D	1 mm
Produktnamnsattribut	125×1×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd U	1 mm
Slipbeläggning höjd X	5 mm
Maskin	Stationära kapmaskiner
rekommenderad periferihastighet:	20 - 40 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Sten	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		