

**Diamant-sliptallrik D×T×H (mm), 150×25×20, Typ: D126****Beställningsdata**

Ordernummer	597730 D126
GTIN	9003177923586
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Slipskålar och sliptallriker med diamantslipbeläggning. Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. **Specifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D126
Specifikation	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slipmedlets beteckning	D
Slipmetod	Verktygsslipning
Slipmedel	Diamant

Form	12A2D
Skiv-Ø D	150 mm
Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	150×25×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	10 mm
Slipbeläggning höjd X	3 mm
Produktslag	Stödtallrikar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		