

**IMPACT snabbyteschuck, 1/4 tum****Beställningsdata**

Ordernummer	650055
GTIN	4045197286109
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar.

Utvändig fyrkant motsvarande DIN 3121 med dubbelt kullås. Invändig fyrkant enligt DIN 3121 G 6,3 med hål och låsringspår.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

fyrkantsfäste: 1/4 tum

totallängd: 35 mm

fyrkantfäste: 1/4 tum

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	1/4 tum
totallängd	35 mm

fyrkantsfäste	1/4 tum
Material	Krommolybdenstål
Yta	brunerad
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Snabbkoppling