



Ledade haknycklar med hake, för mutterytter-Ø: 20-35mm



Beställningsdata

Ordernummer	628000 20-35
GTIN	4020772051730
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Ledad haknyckel med hake.
Specialstål, slipad övre kant, härdade och förnicklade.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.

Teknisk beskrivning

totallängd	165 mm
för mutterytter-Ø	20 - 35 mm
Typ	775D
tillverkarens beteckning	775D
Produktslag	Haknycklar