



## Hårdhetsjämförelseplatta HV 10, Hårdhetsvärde (ca): 780



### Beställningsdata

Ordernummer	495164 780
GTIN	2050001958181
Artikelklass	49L

### Beskrivning

#### Utförande:

Högkvalitativa hårdhetsjämförelseplattor av optimerat och homogent stål för periodisk kalibrering av hårdhetsprovare.

#### Fördel:

Organisationssystem med färger och symboler på varje förpackning.

#### leveransinnehåll:

Alla hårdhetsjämförelseplattor levereras med **DAkKS-kalibreringsintyg**.

#### OBS!:

**Kalibreringar med andra metoder, hårdhetsjämförelseplattor med andra mått och med rasterlinjer levereras på förfrågan. Snabb tillgänglighet från tillverkarens lager.**

### Teknisk beskrivning

Hårdhetsvärde (ca)	780
höjd	10 mm
provningsförfarande	HV 10
Ø	65 mm

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
inkl. DAkkS-kalibreringsintyg	ja
förpackning	Stabil box
Produktslag	Hårdhetsjämförelseplatta