

**Diamant-sliptallrik D×T×H (mm), 125×23×20, Typ: D64****Beställningsdata**

Ordernummer	597750 D64
GTIN	9003177313875
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Slipskålar och sliptallriker med diamantslipbeläggning.** Finkornig för maximal ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. **Specifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

**Användningsdata:**

**Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner.** För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	D64
Specifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slipmedlets beteckning	D
Slipmetod	Verktygsslipning
Slipmedel	Diamant
Form	12A2F

Skiv-Ø D	125 mm
Skivbredd D	23 mm
Produktnamnsattribut	125×23×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	5 mm
Slipbeläggning höjd X	4 mm
Produktslag	Stödtallrikar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		