



Ledade haknycklar med hake, för mutterytter-Ø: 35-60mm



Beställningsdata

Ordernummer	628000 35-60
GTIN	4020772051747
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Ledad haknyckel med hake.
Specialstål, slipad övre kant, härdade och förnicklade.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.

Teknisk beskrivning

för mutterytter-Ø	35 - 60 mm
totallängd	210 mm
Typ	775D
tillverkarens beteckning	775D
Produktslag	Haknycklar