

**Ledade haknycklar med tapp, Största Ø / tapp-Ø: 155/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628100 155/8
GTIN	4020772053192
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Ledad haknyckel med tapp.

Specialstål, slipad övre kant, härdade och anlöpta brunerade.

Användningsdata:

För hålmutter DIN 1816.

Teknisk beskrivning

Maximal diameter	155 mm
för mutterytter-Ø	95 - 155 mm
tapp-Ø	8 mm
totallängd	335 mm
Typ	775D
tillverkarens beteckning	776C
Produktslag	Haknycklar