

**Diamant-sliptallrik D×T×H (mm), 125×23×20, Typ: D151****Beställningsdata**

Ordernummer	597750 D151
GTIN	9003177313998
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Slipaskålar och sliptallriker med diamantslipbeläggning. Grovkornig för maximal avverkningsseffekt **Specifikation: D151C75B DIAGO W-Carbide.**

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D151
Specifikation	D151C75B DIAGO W-Carbide
Slipmedlets beteckning	D
Slipmetod	Verktygsslipning
Slipmedel	Diamant
Form	12A2F

Skiv-Ø D	125 mm
Skivbredd D	23 mm
Produktnamnsattribut	125×23×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	5 mm
Slipbeläggning höjd X	4 mm
Produktslag	Stödtallrikar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		