



Dubbelledad hylsnyckel, nyckelvidd: 17X19mm



Beställningsdata

Ordernummer	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda; nyckelvidder med exakta toleranser; tolvkant. En inbyggd tryckfjäder håller hylsan i önskat läge.

Stabilt skaft i dubbel T-profil; med tunnväggiga, djupa huvuden med AS-Drive-profil. Rörliga hylsor (vridbara upp till 220°).

Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	250 mm
Huvud-Ø D ₁	23,7 mm
Huvuddiameter D ₂	26,3 mm
Nyckelvidd ₁	17 mm
Nyckelvidd ₂	19 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel