

**Diamant-slipskålskiva D×T×H (mm), 75×20×20, Typ: D64****Beställningsdata**

Ordernummer	597610 D64
GTIN	9003177213199
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Slipaskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.** Finkornig för maximal ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. **Specifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

**Användningsdata:**

**Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner.** För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	D64
Slipmedlets beteckning	D
Specifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slipmedel	Diamant
Slipmetod	Verktygsslipning
Form	12V9

Skiv-Ø D	75 mm
Skivbredd D	20 mm
Produktnamnsattribut	75×20×20
Slipbeläggning bredd W framsida	2 mm
Slipbeläggning höjd X	6 mm
Produktslag	Slipskål

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		