

**Kombiskruvnyckel, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	621500 10
GTIN	4045197480224
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida, samma nyckelvidd i båda ändar med exakta toleranser. Hylsan kan vridas ca 180°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

käfthöjd	6,6 mm
käftbredd	20,7 mm
nyckellängd	178 mm
nyckelvidd	10 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Huvud-Ø	14,8 mm
Rörligt huvud	180 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål, förkromat.
Produktslag	hylsnyckel