



Diamant-slipskålskiva D×T×H (mm), 100×20×20, Typ: D91



Beställningsdata

Ordernummer	597620 D91
GTIN	9003171945409
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Slipaskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning. Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. **Specifikation: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D91
Slipmedlets beteckning	D
Specifikation	D91C75B DIAGO W-Carbide
Slipmedel	Diamant
Slipmetod	Verktygsslipning

Form	12V9
Skiv-Ø D	100 mm
Skivbredd D	20 mm
Produktnamnsattribut	100×20×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	2 mm
Slipbeläggning höjd X	10 mm
Produktslag	Slipskål

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		