

**Kapskiva D×T×H (mm), 150×1×20****Beställningsdata**

Ordernummer	598530
GTIN	9003172821108
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Armeringsfria, fenoplastbundna korundkapskivor för alla stålqualiteter och HSS.

Användningsdata:

- Kapning i stationära kapslipmaskiner (utan armeringsväv, dvs. inte lämpliga för frihandskapning).
- Periferihastighet 30 – max 80 m/s.

Specifikation:

A60N5B68 HSS.

OBS!:

Sågsjärpningsskivor på begäran.

Form: 41N

Form: 41N

Teknisk beskrivning

Slipmetod	Kapning
Slipmedel	Korund, vävlöst fenoplastbunden
Slipmedlets beteckning	A

Specifikation	A60N5B68 HSS
optimerad för material	HSS
optimerad för material	Stål
Form	41N
Skiv-Ø D	150 mm
Skivbredd D	1 mm
Produktnamnsattribut	150×1×20
Hål-Ø H	20 mm
Maskin	Stationära kapmaskiner
rekommenderad periferihastighet:	30 - 50 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		