

**Ledade haknycklar med tapp, Största Ø / tapp-Ø: 230/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628100 230/10
GTIN	4020772053109
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Ledad haknyckel med tapp.

Specialstål, slipad övre kant, härdade och anlöpta brunerade.

Användningsdata:

För hålmutter DIN 1816.

Teknisk beskrivning

för mutterytter-Ø	165 - 230 mm
totallängd	460 mm
Maximal diameter	230 mm
tapp-Ø	10 mm
Typ	775D
tillverkarens beteckning	776C
Produktslag	Haknycklar