

**Diamantkapskiva D×T×H (mm), 75×0,8×20, Typ: D126****Beställningsdata**

Ordernummer	598590 D126
GTIN	9003171578003
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Höglapacitetskapskiva** med diamantbeläggning och fenoplastbindning med maximal livslängd och avverkning.

**Specifikation: D126C75B-W-Carbide.**

**Användningsdata:**

- **Kapning av hårdmetall i stationära kapslipmaskiner.**
- **Våtslipning rekommenderas (livslängd, temperatur, effekt).**
- **Periferihastighet 20 – 40 m/s.**

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	D126
Specifikation	D126C75B-W-Carbide
Slipmetod	Kapning
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D

optimerad för material	Hård-metall
Form	1A1R
Skiv-Ø D	75 mm
Skivbredd D	0,8 mm
Produktnamnsattribut	75×0,8×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd U	0,8 mm
Slipbeläggning höjd X	5 mm
Maskin	Stationära kapmaskiner
rekommenderad periferihastighet:	20 - 40 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Sten	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		