

**Kombiskruvnyckel, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	621500 13
GTIN	4045197480286
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida, samma nyckelvidd i båda ändar med exakta toleranser. Hylsan kan vridas ca 180°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

käfthöjd	7 mm
nyckellängd	205 mm
käftbredd	28,5 mm
nyckelvidd	13 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Huvud-Ø	18,8 mm
Rörligt huvud	180 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål, förkromat.
Produktslag	hylsnyckel