



## Dubbelledad hylsnyckel, nyckelvidd: 10X11 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidda; nyckelvidder med exakta toleranser; tolvkant. En inbyggd tryckfjäder håller hylsan i önskat läge.

Stabilt skaft i dubbel T-profil; med tunnväggiga, djupa huvuden med AS-Drive-profil. Rörliga hylsor (vridbara upp till 220°).

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

### Teknisk beskrivning

Huvud-Ø D <sub>1</sub>	14,7 mm
Huvuddiameter D <sub>2</sub>	15,9 mm
nyckellängd L	202 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	11 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	10 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel