



Kombiskruvnyckel, nyckelvidd: 19mm



Beställningsdata

Ordernummer	621500 19
GTIN	4045197480347
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, samma nyckelvidd i båda ändar med exakta toleranser. Hylsan kan vridas ca 180°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	19 mm
käftbredd	41,6 mm
käfthöjd	8,5 mm
nyckellängd	251 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Huvud-Ø	25,8 mm
Rörligt huvud	180 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål, förkromat.
Produktslag	hylsnyckel