



Diamantskärpverktyg med MK0-fäste, Diamantvikt: 0,4kt



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 599710 0,4 |
| GTIN | 9003172494562 |
| Artikelklass | 53Y |

Beskrivning

Utförande:

Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som **engångsverktyg**, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.)

Med nyckelgrepp för enkel demontering. Engångs **enstens**diamantskärp.

Användningsdata:

För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspanning (fri längd < 2×D) motverkar vibrationsproblem. För rak, **lätt konkav och konvex** slipskiveprofil för utvändig rund-, plan-, **invändig rund- och centerlesslipning**. Var uppmärksam på respektive monteringsläge (lutning 3° till 15° mot slipskivecentrum för båda axelriktningarna). Vrid skärpet 90° i hållaren med jämna mellanrum för att få jämn förslitning.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|--------------------|
| För slipskivdimension | Ø125×30–Ø250×15 mm |
| Skärptyp | Ensten |
| total längd L | 31,5 mm |
| Diamantvikt | 0,4 kt |
| Huvuddiameter D ₂ | 9,3 mm |
| Slipmedlets beteckning | D |
| Produktslag | Handriktare |

