



Hylsskruvmejsel med precisionsgrepp Kraftform Micro, nyckelvidd: 2,5mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 622100 2,5 |
| GTIN | 4013288032317 |
| Artikelklass | 63F |

Beskrivning

Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

Med flerkomponents precisionsgrepp **Kraftform Micro** och vridbar centrumhylsa.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------------|
| nyckelvidd | 2,5 mm |
| totallängd | 157 mm |
| klinglängd | 60 mm |
| tillverkarens beteckning | 2069 Micro |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar |
| Produktslag | hylsnyckel |