

Garant**DNGA 110404, BU7220, Eggutförande: G****Beställningsdata**

Ordernummer	255439 G
GTIN	4045197895264
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckad med 2 skär.

Beskrivning:

Ny CBN med en balanserad kombination av slit- och brottstyrka för universell användning i härdade stål med upp till 67 HRC i kombination med en specialspånbrytare. För användning i såväl kontinuerlig som i lätt och starkt intermittent skärning.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Eggutförande	G
Skärdjup a_p	0,05 - 0,2 mm
Sort	BU7220
Skärmaterial	CBN
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 140 m/min
ISO-kod vändskär	DNGA 110404
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	BU7220
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		