


Garant**CNGA 120404, BU7220, Eggutförande: G****Beställningsdata**

Ordernummer	255409 G
GTIN	4045197895226
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckad med 2 skär.

Beskrivning:

Ny CBN med en balanserad kombination av slit- och brottstyrka för universell användning i härdade stål med upp till 67 HRC i kombination med en specialspånbrytare. För användning i såväl kontinuerlig som i lätt och starkt intermittent skärning.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	CBN
Sort	BU7220
Eggutförande	G
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Hörnradie	0,4 mm

Skärdjup a_p	0,05 - 0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 140 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CNGA 120404
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	BU7220
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		