

Garant**DCGW 070204, BU7220, Eggutförande: G****Beställningsdata**

Ordernummer	265430 G
GTIN	4045197895592
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckad med 2 skär.

Sort: BU7220

Eggutförande: G

Skärdjup a_p : 0,03 - 0,12 mmMatning f : 0,04 - 0,12 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	CBN
Sort	BU7220
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,04 - 0,12 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärförhållande	kontinuerligt

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup a_p	0,03 - 0,12 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Eggutförande	G
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 160 m/min
ISO-kod vändskär	DCGW 070204
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	BU7220
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		