

**Garant****CCGW 060208, BU7220, Eggutförande: G****Beställningsdata**

Ordernummer	265409 G
GTIN	4045197895523
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckad med 2 skär.

Hörnradi: 0,8 mm

Sort: BU7220

Skärdjup  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmMatning  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 160 m/min

Eggutförande: G

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Matning $f$	0,04 - 0,12 mm/v

Eggutförande	G
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	CBN
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 160 m/min
Sort	BU7220
ISO-kod vändskär	CCGW 060208
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	BU7220
Produktslag	Vändskär för svarvning