


**Garant****TCGW 110202, BU7220, Eggutförande: G****Beställningsdata**

Ordernummer	265445 G
GTIN	4045197895646
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckad med 3 skär.

Sort: BU7220

Eggutförande: G

Skärdjup  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmMatning  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärförhållande	kontinuerligt
Eggutförande	G
Sort	BU7220
Matning $f$	0,04 - 0,12 mm/v
Skärmaterial	CBN

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 160 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Hörnradie	0,2 mm
ISO-kod vändskär	TCGW 110202
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	BU7220
Produktslag	Vändskär för svarvning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		