



Dubbelledad hylsnyckel, nyckelvidd: 16X18mm



Beställningsdata

Ordernummer	621400 16X18
GTIN	4018754025763
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda; nyckelvidder med exakta toleranser; tolvkant. En inbyggd tryckfjäder håller hylsan i önskat läge.

Stabilt skaft i dubbel T-profil; med tunnväggiga, djupa huvuden med AS-Drive-profil. Rörliga hylsor (vridbara upp till 220°).

Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd D_2	18 mm
nyckellängd L	249 mm
Huvuddiameter D_2	24,7 mm
Nyckelvidd D_1	16 mm
Huvud- \varnothing D_1	22,2 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel