

Garant**VBGW 160404, BU7220, Eggutförande: G****Beställningsdata**

Ordernummer	265466 G
GTIN	4045197895714
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckad med 2 skär.

Sort: BU7220

Eggutförande: G

Skärdjup a_p : 0,03 - 0,12 mmMatning f : 0,04 - 0,12 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,04 - 0,12 mm/v
Sort	BU7220
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	CBN
Skärdjup a_p	0,03 - 0,12 mm
Eggutförande	G

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 160 m/min
ISO-kod vändskär	VBGW 160404
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	BU7220
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		