

Acceptanstolk med numerisk tolerans med slitagetolerans, Typ: F



Beställningsdata

Ordernummer	484026 F
GTIN	2050001952509
Artikelklass	48B

Beskrivning

VIKTIGT: Artikeln är konfigurerbar

Toleransområde: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; U; V; X; Y; ZA; ZB; ZC; d; z

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

nominellt mått: 24.001 - 30 mm, Intervall: 0,001

Utförande:

Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och läppat.

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en slitagetolerans enligt DIN 7164.

Håltolkar med numerisk tolerans t.ex. nr 484026 **28 strl. 0,01 + 0,02/ -0,02.**

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

OBS!:

- **Ange exakt nominell diameter med toleransområde (A-ZC) och kvalitet (6–13) eller numerisk tolerans (+/-).**
- **Tolkar i mellanstorlekar är endast gränstolkar med kommamått!**
- **Slät (rak) diameter med ISO-passning se nr 484000; 484020; 484040 eller på förfrågan.**
- **Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027; 484028.**

Kalibrering: L6

nominellt mått: 24,001 - 30 mm

Teknisk beskrivning

Toleransområde	A
Toleransområde	G
Toleransområde	H
Toleransområde	J

Toleransområde	K
Toleransområde	M
Toleransområde	N
Toleransområde	P
Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	B
Toleransområde	d
Toleransområde	U
Toleransområde	V
Toleransområde	X
Toleransområde	Y
Toleransområde	z
Toleransområde	ZA
Toleransområde	C
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	F
Toleransområde	JS
Toleransområde	CD
Toleransområde	EF
Toleransområde	FG
Toleransområde	ZC
Toleransområde	ZB
Toleransvärde	-1,65 - 3,3
Norm	DIN 7164
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 2245-1
Kvalitet	11

Kvalitet	10
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	7
Kvalitet	6
Kvalitet	13
Kvalitet	12
Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
nominellt mått	24,001 - 30 mm
Kalibrering	L6
Produktslag	Håltolk

Tjänster

Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	018400 60
DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	019620 60
Kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	028300 60
DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60