

Acceptanstolk med numerisk tolerans utan slitagetolerans, Typ: B



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 484028 B |
| GTIN | 2050001952684 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

VIKTIGT: Artikeln är konfigurerbar

Toleransområde: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; U; V; X; Y; ZA; ZB; ZC; d; z

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

nominellt mått: 3 - 10 mm, Intervall: 0,001

Utförande:

Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och läpptat.

Kontrolltolkarna tillverkas utan slitagepåslag på bearbetningssidan.

Kontrolltolk med numerisk tolerans t.ex. nr 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

OBS!:

- **Ange exakt nominell diameter med toleransområde (A-ZC) och kvalitet (6–13) eller numerisk tolerans (+/-).**
- **Tolkar i mellanstorlekar är endast gränstolkar med kommamått!**

Kalibrering: L6

nominellt mått: 3 - 10 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---|
| Toleransområde | A |
| Toleransområde | G |
| Toleransområde | H |
| Toleransområde | J |
| Toleransområde | K |
| Toleransområde | M |
| Toleransområde | N |

| | |
|----------------|-------------------|
| Toleransområde | P |
| Toleransområde | R |
| Toleransområde | S |
| Toleransområde | B |
| Toleransområde | d |
| Toleransområde | U |
| Toleransområde | V |
| Toleransområde | X |
| Toleransområde | Y |
| Toleransområde | z |
| Toleransområde | ZA |
| Toleransområde | C |
| Toleransområde | D |
| Toleransområde | E |
| Toleransområde | F |
| Toleransområde | JS |
| Toleransområde | CD |
| Toleransområde | EF |
| Toleransområde | FG |
| Toleransområde | ZB |
| Toleransområde | ZC |
| Toleransvärde | -1,1 - 2,2 |
| Norm | DIN 7164 |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norm | DIN 2245-1 |
| Kvalitet | 13 |
| Kvalitet | 7 |
| Kvalitet | 6 |
| Kvalitet | 12 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Kvalitet | 8 |
| Kvalitet | 10 |
| Kvalitet | 11 |
| Kvalitet | 9 |
| Tolktyp | Mottagningstolk |
| nominellt mått | 3 - 10 mm |
| Kalibrering | L6 |
| Produktslag | Håltolk |

Tjänster

| | |
|---|-----------|
| Signering laserskrift Typ | 018940 |
| DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm | 019620 60 |
| Kalibrering Håltolk Maximal Ø 20 mm | 018400 20 |
| DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm | 028340 60 |
| Kalibrering Håltolk Maximal Ø 20 mm | 028300 20 |