

Acceptanstolk med numerisk tolerans utan slitagetolerans, Typ: E



Beställningsdata

Ordernummer	484028 E
GTIN	2050001952714
Artikelklass	48B

Beskrivning

VIKTIGT: Artikeln är konfigurerbar

Toleransområde: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; U; V; X; Y; ZA; ZB; ZC; d; z

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

nominellt mått: 18.001 - 24 mm, Intervall: 0,001

Utförande:

Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och läpptat.

Kontrolltolkarna tillverkas utan slitagepåslag på bearbetningssidan.

Kontrolltolk med numerisk tolerans t.ex. nr 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

OBS!:

- **Ange exakt nominell diameter med toleransområde (A-ZC) och kvalitet (6–13) eller numerisk tolerans (+/-).**
- **Tolkar i mellanstorlekar är endast gränstolkar med kommamått!**

Kalibrering: L6

nominellt mått: 18,001 - 24 mm

Teknisk beskrivning

Toleransområde	A
Toleransområde	G
Toleransområde	H
Toleransområde	J
Toleransområde	K
Toleransområde	M
Toleransområde	N

Toleransområde	P
Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	B
Toleransområde	d
Toleransområde	U
Toleransområde	V
Toleransområde	X
Toleransområde	Y
Toleransområde	z
Toleransområde	ZA
Toleransområde	C
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	F
Toleransområde	JS
Toleransområde	CD
Toleransområde	EF
Toleransområde	FG
Toleransområde	ZC
Toleransområde	ZB
Toleransvärde	-1,65 - 3,3
Norm	DIN 7164
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 2245-1
Kvalitet	7
Kvalitet	13
Kvalitet	11
Kvalitet	8

Kvalitet	12
Kvalitet	10
Kvalitet	9
Kvalitet	6
nominellt mått	18,001 - 24 mm
Tolktyp	Mottagningstolk
Kalibrering	L6
Produktslag	Håltolk

Tjänster

Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	018400 60
DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	019620 60
Kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	028300 60
DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60