


Kilspårstolk med numerisk tolerans, Typ: A



Beställningsdata

Ordernummer	484408 A
GTIN	2050001956576
Artikelklass	48B

Beskrivning

VIKTIGT: Artikeln är konfigurerbar

nominellt mått: 3.001 - 5.999 mm

Toleransområde: A; B; C; CD; D; E; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

Tolkstomme av härdat stål.

För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

OBS!:

Exempel: 15,8 m6 eller 41,04 + 0,01 / - 0,02.

Kalibrering: L6

nominellt mått: 3,001 - 5,999 mm

Teknisk beskrivning

nominellt mått	3,001 - 5,999 mm
Toleransområde	A
Toleransområde	B
Toleransområde	C

Toleransområde	CD
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	EF
Toleransområde	F
Toleransområde	FG
Toleransområde	G
Toleransområde	J
Toleransområde	H
Toleransområde	JS
Toleransområde	K
Toleransområde	N
Toleransområde	M
Toleransområde	P
Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	U
Toleransområde	T
Toleransområde	V
Toleransområde	X
Toleransområde	Z
Toleransområde	E
Toleransområde	ZA
Toleransområde	ZB
Toleransområde	ZC
Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10

Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Toleransområde	A
Toleransområde	G
Toleransområde	H
Toleransområde	J
Toleransområde	K
Toleransområde	M
Toleransområde	N
Toleransområde	P
Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	B
Toleransområde	T
Toleransområde	U
Toleransområde	V
Toleransområde	X
Toleransområde	Y
Toleransområde	z
Toleransområde	ZA
Toleransområde	ZB
Toleransområde	ZC
Toleransområde	C
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	F
Toleransområde	CD
Toleransområde	EF

Toleransområde	FG
Toleransområde	JS
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

Tjänster

Kalibrering Håltolk Maximal Ø 20 mm	018400 20
DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	019620 60
Signering laserskrift Typ	018940
DAkKS-kalibrering Håltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60
Kalibrering Håltolk Maximal Ø 20 mm	028300 20