



FlexiVision 100 med FlexiScope 3 kamerahandtag, Typ: EXTENDED



Beställningsdata

Ordernummer	492864 EXTENDED
GTIN	2050001957054
Artikelklass	49C

Beskrivning

Utförande:

FlexiVision 100 är en kamerabasenhet för industriell användning. Med dess mångsidiga funktioner går det under inspektionen att få extra bildinformation så att kontrollprocessen kan göras effektivare och processäkrare. Direkt bildutmatning till HD-skärm (ingen PC behövs). Det går att spara bilder på USB-minne. Kan kombineras med anslutningsinstrumenten FlexiScope 3 kamerahandtag och HD-kamerahuvud.

Med FlexiScope 3 kamerahandtag för användning av alla FlexiScope 2- och 3-sonder. LED-ljuskälla inbyggd i handtaget.

Fördel:

- **Full HD-upplösning (1920×1080)**
- **Bilddokumentation**

Med innovativa videoalgoritmer för optisk betoning av egenskaper (selektiv färganpassning). Optiskt filter mot rök och dimma för inspektion av avgasanläggningar i drift.

leveransinnehåll:

Kamerabasenhet FlexiVision 100, FlexiScope 3 kamerahandtag inkl. DVI-kabel, USB-minne, nätdel, rengöringsmaterial och transportväska.

Specialtillbehör:

FlexiScope 2- och 3-sonder 492876- 492889.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Endoskop

Tillbehör

FlexiScope 2 och 3 sond för kamerahandtag, rak blick sondlängd 150 mm	492876 150
FlexiScope 2 och 3 sond för kamerahandtag, sidoblick sondlängd 110 mm	492888 110
FlexiScope 2 och 3 sond för kamerahandtag, rak blick sondlängd 110 mm	492878 110
FlexiScope 2 och 3 sond för kamerahandtag, sidoblick sondlängd 135 mm	492887 135
FlexiScope 2 och 3 sond för kamerahandtag, sidoblick sondlängd 170 mm	492889 170
FlexiScope 2 och 3 sond för kamerahandtag, sidoblick sondlängd 150 mm	492886 150
FlexiScope 2 och 3 sond för kamerahandtag, rak blick sondlängd 135 mm	492877 135