



## Sats med universalborr av hårdmetall, Borr-Ø: 4-10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda egg**ar. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrar.

#### Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

#### Innehåll:

Vardera 1 borr: Strl (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

#### OBS!:

**OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).**

### Teknisk beskrivning

Antal borrar	5
Borr-Ø	4 - 10 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM

Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr

## Tillbehör

Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 10 mm	787040 10
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 5 mm	787040 5
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 6 mm	787040 6
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4 mm	787040 4
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 8 mm	787040 8