




Sats med universalborr av hårdmetall Lång, Borr-Ø: 6-12mm



Beställningsdata

Ordernummer	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda egg**. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrar. Total längd 400 mm, spirallängd 300 mm.

Total längd 400 mm, spirallängd 300 mm.

Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Innehåll:

Vardera 1 borr: Strl (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

OBS!:

OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).

Teknisk beskrivning

Antal borrar	4
Borr-Ø	6 - 12 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr

Tillbehör

Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 8 mm	787045 8
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 10 mm	787045 10
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 12 mm	787045 12
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 6 mm	787045 6