



Hårdmetalluniversalbitsborsats, 1/4 tum (E 6,3), Borr-Ø: 4-10mm



Beställningsdata

Ordernummer	787057 4-10
GTIN	9002740999959
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda eggjar**. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrarspån.

Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (**E 6,3**).

Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Innehåll:

Vardera 1 borrar: Strl (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

OBS!:

OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	4 - 10 mm
Antal borrar	5
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM

Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Bits sexkantskaft	E 6,3
Produktslag	Universalborr

Tillbehör

Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 5 mm	787047 5
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 6 mm	787047 6
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4 mm	787047 4
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 10 mm	787047 10
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 8 mm	787047 8