



## Universalborr av hårdmetall Lång, Borr-Ø: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	787045 10
GTIN	9002741045952
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda eggjar**. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrarspån.

#### Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

#### OBS!:

**OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).**

### Teknisk beskrivning

Borr-Ø	10 mm
spirallängd	300 mm
totallängd	400 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr