



Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3), Borr-Ø: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	787047 4
GTIN	9002740000181
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda egg**ar. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrarspån.

Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (**E 6,3**).

Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

OBS!:

OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).

Teknisk beskrivning

totallängd	100 mm
Borr-Ø	4 mm
spirallängd	39 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Bits sexkantskaft	E 6,3
Produktslag	Universalborr