



Borr för sten-/keramikplattor, Borr-Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	787035 10
GTIN	9002741151370
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Två delar. Ett borr med **diamantslipat hårdmetallskär** med patenterad centreringsspets för noggrann punktansättning och exakta hål utan skador. Med 10 mm skaft. Ett hårdmetallborr för användning i yrkesborrchuckfäste. Med 1/4 tum (E 6,3) sexkantskaft.

Användningsdata:

För **mycket hårda stenplattor** upp till Mohs-/ritshårdhet 9 samt glas och porslin.

OBS!:

Inte lämpligt för slagborrning. Spindelvarvtal högst 200 v/min. Ingen kylning krävs.

Teknisk beskrivning

Skaft	Cylindriskt skaft
Antal borr	2
maximalt varvtal:	200 min ⁻¹
Skärmaterial	VHM
totallängd	120 mm

Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Borr-Ø	10 mm
Skaft-Ø	10
Bits sexkantskaft	E 6,3
Produktslag	Stenborr