




## Hårdmetallkärnborr utan centrumborr, borrh-Ø: 82mm



### Beställningsdata

Ordernummer	788000 82
GTIN	4002395312580
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Borrhkrona med **diamantslipade hårdmetallskär**.

Med invändig M16-gänga för skaft nr 788022.

#### Användningsdata:

För borrar av större hål och genombrott med **slagborrmaskiner eller borrhammare** i betong, murverk, natursten osv.

### Teknisk beskrivning

totallängd	50 mm
borrh-Ø	82 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Produktslag	Kärnhålsborr

**Tillbehör**

Dubbhålsborr Längd 120 mm	788070 120
Fästskaft för kärnborkronor totallängd 105 mm	788022 105