



Kraftsidavbitare med stor kapacitet, TwinForce®, polerad med grepphylsor, totallängd: 180mm



Beställningsdata

Ordernummer	723180 180
GTIN	4003773074779
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande led med excentrisk dubbelledskonstruktion.

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Fördel:

Överlägsen kraftsidavbitare med 50 % lägre kraftbehov jämfört med vanliga kraftsidavbitare i samma storlek. Efterjusterande skärning minskar kraftbehovet.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	5,5 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3,2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	3 mm
tillverkarens beteckning	TwinForce
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	ja
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång