



Låsringstång, Typ: A41



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 719905 A41 |
| GTIN | 4045197493149 |
| Artikelklass | 72B |

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag. **Form B – vinklade käftar 90°.**

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Form | B |
| totallängd | 320 mm |
| spets-Ø | 3,2 mm |
| för utväändig låsrings-Ø | 85 - 140 mm |
| Norm | DIN 5254 B |
| Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring |
| Käftform | vinklade 90° |
| Handtag | med plastöverdrag |
| Material | Kromvanadinstål |

| | |
|----------------|----------------------|
| Yta | kemiskt svärtad tång |
| Utbytbar spets | nej |
| Produktslag | Låsringstång |