



Momentomvandlare i plåtväska, max utgående vridmoment: 5000Nm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 659975 5000 |
| GTIN | 4018754186822 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. **Enväxlad drivning** med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. **Utåtgående anslutningsfäste** med utvändigt fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).

Exakt planetväxel garanterar noggrann momentöverföring under lång tid med en noggrannhet på $\pm 5\%$. Levereras i plåtlåda.

Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------|
| fyrkantfäste | 1,1/2 tum |
| rekommenderad momentnyckel/momentområde | 400 Nm |
| vikt | 10,4 kg |
| Ø D | 120 mm |
| backgångsspärr | ja |
| antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 1 |

| | |
|--|------------------|
| överbelastningsskydd | ja |
| vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:17 |
| fyrkantsfäste | 3/4 tum |
| max utgående vridmoment | 5000 Nm |
| max ingående vridmoment | 294 Nm |
| utväxling | 20:1 |
| längd L | 400 mm |
| höjd H | 180 mm |
| Mätteknik | mekanisk |
| Mätnoggrannhet | 5 % |
| Serie | MULTIPOWER MP300 |
| Produktslag | Momentnyckel |