



Fästskaft för kärnborkronor, totallängd: 105mm



Beställningsdata

Ordernummer	788022 105
GTIN	4002395366255
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Med M16-gänga och fästhål för dubbhålsborr.

Passar till:

Ihåliga borkronor: Nr 788000

leveransinnehåll:

Inklusive utdrivare.

OBS!:

Centrerborr nr 788070 storlek 120

Teknisk beskrivning

skaftutförande	SDS Plus
totallängd	105 mm
Skaft	SDS Plus
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Produktslag	fäste

Tillbehör

Hårdmetallkärnborr utan centrumborr borrh-Ø 50 mm	788000 50
Hårdmetallkärnborr utan centrumborr borrh-Ø 68 mm	788000 68
Hårdmetallkärnborr utan centrumborr borrh-Ø 35 mm	788000 35
Hårdmetallkärnborr utan centrumborr borrh-Ø 90 mm	788000 90
Dubbhålsborr Längd 120 mm	788070 120
Hårdmetallkärnborr utan centrumborr borrh-Ø 82 mm	788000 82