



Hårdmetallkärnborr utan centrumborr, borrh-Ø: 35mm



Beställningsdata

Ordernummer	788000 35
GTIN	4002395312559
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Borrhkrona med **diamantslipade hårdmetallskär**.

Med invändig M16-gänga för skaft nr 788022.

Användningsdata:

För borrhning av större hål och genombrott med **slagborrmaskiner eller borrhammare** i betong, murverk, natursten osv.

Teknisk beskrivning

borrh-Ø	35 mm
totallängd	58 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrhning
Produktslag	Kärnhålsborrh

Tillbehör

Fästskaft för kärnborkronor totallängd 105 mm	788022 105
Dubbhålsborr Längd 120 mm	788070 120