

**Sidavbitare för mekaniker, förkromad, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	724000 125
GTIN	4003773018506
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Med slimmat huvud och induktionshårdade skär. Skärhårdhet ca 63 HRC. Infälld länk med glappfri gång.

Förkromad tång, plastklädda handtag.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	0,6 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1 mm
totallängd	125 mm
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
med retur fjäder	nej
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)

Material	Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad
Produktslag	Skärande tång